



Merilna ura s skalo v levo, Merilno območje: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434807 10
GTIN	4031452160758
Razred artikla	46C

Opis

Izvedba:

Precizna merilna ura s kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo \varnothing 8 mm h6, kaljeno in brušeno. S **skalo v levo** za uporabo z mostiči za merjenje globine in preciznimi notranjimi merilniki.

Primerno za:

Merilnik globine art. 434805. Precizni notranji merilnik art. 435190; 435192; 435040; 435050; 435060; 435070; 435010; 435110; 435120; 435154; 435155; 435156; 435157; 435158; 435159 in 435125.

Tehnični opis

Delitev skale	0,01 mm
Merilno območje	0 - 10 mm
\varnothing ohišja	57 mm
Merilna sila	0,7 - 1,4 N
Kalibriranje	C1
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm

Standard	Tovarniški standard
Ø merilne ure	58 mm
Ø tipalnega nastavka	4 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	15 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm	023000 10

Pribor

Steklo za merilno uro Tip 40	432010 40
------------------------------	-----------