



## Zapisovalnikov podatkov, Tip: 175T2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474180 175T2
GTIN	4029547011092
Razred artikla	47B

### Opis

#### Izvedba:

Robustni, kompaktni 2-kanalni zapisovalnik podatkov z velikim zaslonom z osvetljenim ozadjem. Vgrajen pomnilnik za 1 milijon izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji. Merilna perioda je nastavljiva od 10 sekund do 24 ur. Življenjska doba baterij  $\geq 3$  leta (merilna perioda 15 minut, 25 °C). Dva standardna vmesnika (USB Mini in SD-kartica) za preprosto programiranje in odčitavanje podatkov zapisovalnika prek neposredne povezave z osebnim računalnikom. Priključek za 1 zunanje temperaturno tipalo (tip NTC).

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, ključavnico, 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o umerjanju, programsko opremo ComSoft Basic V5, ki jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani.

#### Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB. Temperaturno tipalo (tip NTC) po ponudbi.

### Tehnični opis

Višina	30 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Merilno območje temperature (zunanje tipalo)	-40 – 120 °C
Širina	55 mm
tip zunanjega tipala	NTC
Oznaka proizvajalca	175 T2
Točnost merjenja temperature (notranje tipalo)	±0,5 °C
Točnost merjenja temperature (zunanje tipalo)	±0,3 °C
Merilno območje temperature (notranje tipalo)	-35 - 55 °C
Dolžina	89 mm
Kalibriranje	I9
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta izdelka	Zapisovalniki podatkov

## Storitve

Kalibriranje merilnika temperature v prostoru Tip B	027650 B
DAkKS-kalibriranje termičnega higrometra Tip A	027670 A

## Pribor

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Temperaturno tipalo Tip NTC	474170 NTC
USB kabel Tip USB	474183 USB