



Garnitura vzporednih podlog



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	366752
GTIN	4045197559388
Razred artikla	32D

Opis

Izvedba:

Brušene v paru, trdota 60 HRC.

Točnost: toleranca višine $\pm 0,01$ mm; toleranca širine $\pm 0,02$ mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali pripravah.

Število letev: 8 par

Širina: 8 mm

Višina: 28 mm

Višina: 12 mm

Višina: 38 mm

Višina: 36 mm

Tehnični opis

Dolžina	160 mm
Širina	8 mm
Višina	28 mm
Višina	12 mm

Višina	38 mm
Višina	36 mm
Višina	22 mm
Višina	17 mm
Višina	25 mm
Višina	32 mm
Število letev	8 par
Vrsta izdelka	Vzporedne podloge

Pribor

Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 38 mm	366765 38
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 28 mm	366765 28
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 32 mm	366765 32
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 36 mm	366765 36
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 17 mm	366765 17
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 22 mm	366765 22
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 25 mm	366765 25
Vzporedne podloge, par, za art. 366752 vel. 160×8 Širina 12 mm	366765 12