

**Merilna ura s skalo v levo, Merilno območje: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434807 30
GTIN	4031452160765
Razred artikla	46C

Opis**Izvedba:**

Precizna merilna ura s kovinskim ohišjem, vpenjalno steblo \varnothing 8 mm h6, kaljeno in brušeno. S **skalo v levo** za uporabo z mostiči za merjenje globine in preciznimi notranjimi merilniki.

Primerno za:

Merilnik globine art. 434805.

Tehnični opis

Delitev skale	0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca	1 mm
\varnothing ohišja	57 mm
Kalibriranje	C1
Merilna sila	0,8 - 1,6 N
Merilno območje	0 - 30 mm
Standard	Tovarniški standard

Ø tipalnega nastavka	5 mm
Ø merilne ure	58 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje)	20 µm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

DAkkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30

Pribor

Steklo za merilno uro Tip 58	432010 58
------------------------------	-----------