



Zapisevalnikov podatkov, Tip: 175T3



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474180 175T3
GTIN	4029547011108
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Robustni, kompaktni 2-kanalni zapisevalnik podatkov z velikim zaslonom z osvetljenim ozadjem. Vgrajen pomnilnik za 1 milijon izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji. Merilna perioda je nastavljiva od 10 sekund do 24 ur. Življenjska doba baterij ≥ 3 leta (merilna perioda 15 minut, 25 °C). Dva standardna vmesnika (USB Mini in SD-kartica) za preprosto programiranje in odčitavanje podatkov zapisevalnika prek neposredne povezave z osebnim računalnikom. Priključek za 2 zunanji temperaturni tipali (tipa K in T) art. 474120, 474140 ali 474150.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, ključavnico, 3 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o umerjanju, programsko opremo ComSoft Basic V5, ki jo lahko brezplačno prenesete s spletne strani.

Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	175 T3
Širina	54 mm
Točnost merjenja temperature (zunanje tipalo)	±0,5 (od -50 do 70) °C
Dolžina	96 mm
Merilno območje temperature (zunanje tipalo)	Od -50 do +1000 (tip K); od -50 do +400 (tip T) °C
Vrsta IP-zaščite	IP 65
tip zunanjega tipala	K in T
Višina	29 mm
Kalibriranje	I8
Število vključenih baterij	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta izdelka	Zapisovalniki podatkov

Storitve

DAkS-kalibriranjePrikazovalnik temperature Število vhodov 1	027510 1
KalibriranjePrikazovalnik temperature Število vhodov 1	027500 1

Pribor

Vgradno tipalo tip K Tip EB	474140 EB
USB kabel Tip USB	474183 USB
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Gibljava termična vlakna, par, tip K Dolžina 1500 mm	474150 1500
Temperaturno tipalo tip K Tip OF	474120 OF
Temperaturno tipalo tip K Tip EF	474120 EF