

Mahr**Mehanski komparator Groß-Millimes, \pm merilno območje/odčitek: 120/1 μ m****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434675 120/1
GTIN	4059192014711
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Safirni ležaji, povsem zaprto ohišje, robustna izvedba, namenjena za okolje v proizvodnji. Zanimarjiva zračnost pri spremembi smeri zaradi krogljčno uležajenega merilnega nastavka.

Komparatorji niso občutljivi na stranske sile.

Ohišje iz enega kosa, kar omogoča največjo togost in natančnost.

Zaščita pred udarci je izvedena s prenašalno ročico, ki se pri preobremenitvi privzdigne.

Konstantna merilna sila zaradi palične vzmeti.

Velik prosti hod za udobno vstavljanje merjenca. Možnost priključitve tipke za dvig oz. žičnega odmikalnika (posebna dodatna oprema).

Razločno čitljiva skala.

2 oznaki tolerance za prednastavitev dovoljenih odstopanj.

Mehanski komparator **Groß-Millimes**. Zelo velika izvedba, zato je odčitavanje številčnice zelo dobro.

Uporaba:

Kot primerjalni merilnik za serijsko in posamično kontrolo.

Obseg dobave:

Vključno z žičnim odmikalnikom.

Tehnični opis

Kalibriranje	C3
Prosti hod	4 mm
Širina	125 mm
Odčitavanje	1 µm
Ø vpenjalnega držala h6	28 mm
Merilna sila	3,5 N
Višina	34 mm
Dolžina	212 mm
± merilno območje	120 µm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	komparatorja

Storitve

Kalibriranje komparatorja Tip FZ	023180 FZ
DAkS-kalibriranje komparatorja Tip FZ	023190 FZ

Pribor

Jekleno tipalo Tip 11/35	434900 11/35
Žični odmikalnik Dolžina 500 mm	434930 500
Tipalo iz karbidne trdine Tip 11	434910 11
Jekleno tipalo Tip 39	434900 39
Jekleno tipalo Tip 11/20	434900 11/20
Jekleno tipalo Tip 11/30	434900 11/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 60 mm	434920 60
Tipalo iz karbidne trdine Tip 14	434910 14
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 40 mm	434920 40

Jekleno tipalo Tip 18/2	434900 18/2
Jekleno tipalo Tip 14/15	434900 14/15
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 50 mm	434920 50
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 10 mm	434920 10
Jekleno tipalo Tip 11	434900 11
Jekleno tipalo Tip 17	434900 17
Jekleno tipalo Tip 12	434900 12
Jekleno tipalo Tip 14/30	434900 14/30
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 70 mm	434920 70
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 30 mm	434920 30
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/2	434910 18/2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10
Žični odmikalnik Dolžina 140 mm	434930 140
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 100 mm	434920 100
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 90 mm	434920 90
Jekleno tipalo Tip 15	434900 15
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/3	434910 18/3
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/5	434910 18/5
Jekleno tipalo Tip 14/40	434900 14/40
Jekleno tipalo Tip 29/10	434900 29/10
Jekleno tipalo Tip 11/25	434900 11/25
Jekleno tipalo Tip 30/10	434900 30/10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 16	434910 16
Jekleno tipalo Tip 14/20	434900 14/20
Tipalo z rubinasto kroglico Tip 2	434915 2
Jekleno tipalo Tip 2	434900 2
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/4	434910 18/4
Jekleno tipalo Tip 14	434900 14

Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 15 mm	434920 15
Jekleno tipalo Tip 28	434900 28
Jekleno tipalo Tip 29/20	434900 29/20
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 80 mm	434920 80
Jekleno tipalo Tip 18/1	434900 18/1
Tipalo iz karbidne trdine Tip 17	434910 17
Jekleno tipalo Tip 16	434900 16
Jekleno tipalo Tip 13	434900 13
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/6	434910 18/6
Podaljšek za merilno tipalo Dolžina L 20 mm	434920 20
Jekleno tipalo Tip 18/3	434900 18/3
Jekleno tipalo Tip 11/15	434900 11/15
Jekleno tipalo Tip 18/4	434900 18/4
Vrtljivo tipalo	434912
Jekleno tipalo Tip 18/5	434900 18/5
Jekleno tipalo Tip 18/6	434900 18/6
Tipalo iz karbidne trdine Tip 2	434910 2
Jekleno tipalo Tip 20	434900 20
Tipalo iz karbidne trdine Tip 18/1	434910 18/1
Jekleno tipalo Tip 24	434900 24