

**Mahr****Induktivno tipalo za merjenje dolžine, z vtičem, Tip: 1300MA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.

Vakuumski dvig.

**Funkcija:**

IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

Zaradi vtične povezave direktno na tipalu je tipalo idealno za merilne naprave.

**Obseg dobave:**

Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

**Dodatni pribor:**

Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

**Tehnični opis**

Odstopanje linearnosti pri $\pm 1,0$ mm	1,5 $\mu$ m
Združljivost	Mahr
Ponovljivost	0,1 $\mu$ m
Odstopanje linearnosti pri $\pm 0,5$ mm	0,4 $\mu$ m
Merilno območje	$\pm 2$ mm

Merilna sila pri električni ničli	0,75 ± 0,15 N
Oznaka proizvajalca	P 1300MA
Vrsta IP-zaščite	IP 64
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Tipalo