

Garant**Kompaktni vpenjalnik, Tip: 67****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370142 67
GTIN	4045197605900
Razred artikla	31L

Opis**Izvedba:**

Ohišje in pritisna roka iz poboljšane plemenitega jekla, kar zagotavlja veliko obremenljivost. Pritisni kos z vzmetno kroglo je mogoče hitro zamenjati brez uporabe orodja. Posebno tesnilo iz poliamida ščiti notranjost pred umazanijo.

Prednosti:

Kompaktna izvedba, pribl. 30 % manjša kot pri primerljivih modelih. Avtomatika za vpenjanje in sproščanje za hitro delo.

Možnost uporabe standardnih cilindričnih vijakov po DIN 912 (M10 / M12).

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 370350, pritisni kosi art. 370430.

Vpenjalna višina S: -8 - 100 mm

Dolžina L: 95 mm

Širina B: 35 mm

Višina H: 81 mm

Pritisna roka r: 94 mm

Maksimalna vpenjalna sila: 12 kN

Tehnični opis

Vpenjalna višina S	-8 - 100 mm
--------------------	-------------

Prevesna dolžina A	67 mm
Pritrdilna izvrtina za cilindrične vijake DIN 912	M10 / M12
Pritisna roka r	94 mm
Maksimalna vpenjalna sila	12 kN
Višina H	81 mm
Širina B	35 mm
Dolžina L	95 mm
Maksimalni vrtilni moment	105 Nm
Vrsta izdelka	Kompaktni vpenjalnik

Pribor

Vpenjalni ključ SW 11 za Monobloc, Duo in vpenjalnik z verigo	370350
Pritisni nastavek Tip art. 1	370430 1
Pritisni nastavek Tip art. 5	370430 5
Pritisni nastavek Tip art. 4	370430 4
Podloge za kompaktne vpenjalnike Višina H 80 mm	370146 80
Pritisni nastavek Tip art. 2	370430 2
Podloge za kompaktne vpenjalnike Tip 80	370145 80
Pritisni nastavek Tip art. 3	370430 3