



Merilna ura s tipalno ročico in uro v vodoravni legi, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,1/38mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436355 0,1/38
GTIN	4059192013202
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Merilne ure s tipalno ročico z **merilno uro v vodoravni legi**.

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Mahr – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne. **Odčitavanje 2/1000.**

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436511, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestna tipala s HM ali rubinasto kroglico lahko enostavno naročite na www.hoffmann-group.com.

Napotek:

Dodatne informacije DIN 2270: odčitavanje 0,01 – pogrešek 10 µm, skupni pogrešek 13 µm, pogrešek pri menjavi smeri 3 µm. **Odčitavanje 0,002/0,001** – pogrešek 2 µm, skupni pogrešek 4 µm, pogrešek pri menjavi smeri 2 µm.

Tehnični opis

Ø ohišja	38 mm
Območje spremembe smeri merjenja f_u	2 µm
Območje odstopanja f_e	2 µm
Merilna sila	0,25 N
Celotno območje odstopanja f_{cel}	4 µm
Odčitavanje	0,002 mm
Merilno območje v vsako smer	0,1 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tipalne ročice	14,5 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/436355-0,1/38>