

HOLEX**Garnitura podložnih trakov V stenskem držalu, Tip: 0,01-0,25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478440 0,01-0,25
GTIN	4045197524256
Razred artikla	42H

Opis**Izvedba:**

15-delna garnitura s kovinskim držalom za pritrnitev na steno. Podložni trakovi v škatlicah iz umetne mase.

Vsebina:

po 1 svitek podložnega traku art. 478502: 0,01 do 0,1 (korak 0,01) 0,12; 0,15; 0,18; 0,20; 0,25

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnim materialom in držalom za merilne lističe art. 478510.

Tehnični opis

Višina	110 mm
Dolžina	330 mm
Globina	100 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta izdelka	Podložni trakovi

Pribor

Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,02 mm	478502 0,02
---	-------------

Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,2 mm	478502 0,2
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,08 mm	478502 0,08
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,07 mm	478502 0,07
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,15 mm	478502 0,15
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,25 mm	478502 0,25
Držalo za merilne lističe	478510
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,18 mm	478502 0,18
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,1 mm	478502 0,1
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,05 mm	478502 0,05
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,04 mm	478502 0,04
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,03 mm	478502 0,03
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,01 mm	478502 0,01
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,09 mm	478502 0,09
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,12 mm	478502 0,12
Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m Debelina 0,06 mm	478502 0,06