



## Magnetni filter Micromag, Maksimalna magnetna moč zadrževanja: 2kg



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	084362 2
GTIN	2050001738523
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Magnetni filter za vgradnjo v hladilne in mazalnih krogotoke strojev in naprav.

#### Uporaba:

Za zanesljivo in okolju prijazno izločanje magnetnih sestavin v hladilnih, mazalnih in ogrevalnih krogotokih, npr. na orodnih strojih, reciklrnih in hidravličnih napravah. Čiščenje kontaminiranega jedra opravite v nekaj sekundah s pomočjo posebnega strgala art. 084363. Odstranjevanje filtrskih vložkov s tem ni potrebno. Prelivni ventil zagotavlja pretok pri polni obremenitvi – zamašitev ni mogoča.

### Tehnični opis

Priključek za BSP dovod/odvod	1 col
Masa	5,2 kg
Maksimalna magnetna moč zadrževanja	2 kg
Oznaka proizvajalca	MM10
Zunanja višina	315 mm

Zunanji Ø	125 mm
Vrsta izdelka	Filter

---

**Pribor**

Strgalo Micromag	084363
------------------	--------