

**Kompaktni vpenjalnik Monobloc, Prevesna dolžina A: 62mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370150 62
GTIN	4045197312884
Razred artikla	39K

Opis**Izvedba:**

Kompaktni vpenjalniki za navpični pritisk

Dodatni pribor:

Glejte art. 370350 – 370560.

Napotek:

Pritrdilni vijaki art. 370450 – 370470 niso vključeni v obseg dobave.

Tehnični opis

Vpenjalna višina S	-8 - 102 mm
Prevesna dolžina A	62 mm
Maksimalna vpenjalna sila	12 kN
Višina H	89 mm
Širina B	40 mm
Dolžina L	108 mm
Maksimalni vrtilni moment	80 Nm
Serija	monobloc

Vrsta izdelka

Kompaktni vpenjalnik

Pribor

Vpenjalni ključ SW 11 za Monobloc, Duo in vpenjalnik z verigo

370350