

Mahr

Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 9,1 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,07/40mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 436422 0,07/40 |
| GTIN | 4059192013660 |
| Razred artikla | 43A |

Opis

Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo. **Odčitavanje 1/1000.**

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od zelenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| Merilna sila | 0,2 N |
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Območje spremembe smeri merjenja f_u | 2 μ m |
| Celotno območje odstopanja f_{cel} | 4 μ m |
| \varnothing ohišja | 40 mm |
| Območje odstopanja f_e | 3 μ m |
| Merilno območje v vsako smer | 0,07 mm |
| Območje naklona | 2×110 stopinj |
| \varnothing vpenjalnega držala h6 | 8 mm |
| Dolžina tipalne ročice | 9,1 mm |
| \varnothing merilne kroglice | 2 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | C5 |
| Vrsta izdelka | merilne ure s tipalno ročico |

Storitve

| | |
|--|---------------|
| Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG | 023330 ANALOG |
| DAkKS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG | 023340 ANALOG |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Centrirno držalo Tip | 436512 |
| Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm | 359680 120 |
| 4-kotno držalo za mala tipala | 436510 |
| Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 9,1 mm \varnothing merilne kroglice 2 mm | 436423 2 |