

**Mitutoyo****Precizni notranji merilnik z merilno uro, Merilno območje: 50-150 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 435202 50-150 |
| GTIN                  | 4946368612522 |
| Razred artikla        | 44A           |

**Opis****Izvedba:**

Precizni notranji merilnik z oporo v treh točkah in samodejnim centriranjem. Držalo merilnika in merilna ura sta nesvetleče kromirana. Merilna ura je zaščitena pred udarci z ohišjem iz umetne mase. Držalo z zaščito za roke za temperaturno stabilizacijo. Z različno dolgimi zamenljivimi tipalnimi nastavki in vmesnimi obroči nastavite merilnik na  $\varnothing$  izvrtine, ki jo merite. Merilni nastavki s tipalno kroglico iz karbidne trdine.

**Uporaba:**

Primerjalni merilnik za kontrolo točnosti  $\varnothing$ , cilindričnosti in okroglosti izvrtin.

**Obseg dobave:**

Vklj. z merilno uro art. 432050, vel. 10/58 z odčitavanjem 1/100 mm.

Kalibriranje: C1

Natančnost ponovitve brez merilne ure: 0,5  $\mu$ m

Merilna globina: 150 mm

Število merilnih nastavkov: 11

Centrirni krožnik, širina: 38 mm

**Tehnični opis**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Merilno območje                       | 50 - 150 mm |
| Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 $\mu$ m |
| Merilna globina                       | 150 mm      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Število merilnih nastavkov | 11                                      |
| Centrirni krožnik, širina  | 38 mm                                   |
| Standard                   | Tovarniški standard                     |
| Pakiranje                  | čvrsta škatla                           |
| Kalibriranje               | C4                                      |
| Kalibriranje               | C1                                      |
| Vrsta izdelka              | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |

### Storitve

|   |            |
|---|------------|
| Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm | 013210 10  |
| Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 160 mm              | 013520 160 |
| Signiranje lasersko graviranje Tip  | 018940     |
| Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 10 mm | 023000 10  |
| Kalibriranje preciznega notranjega merilnika (izvedbe B + C) maksimalno merilno območje 160 mm              | 023210 160 |

### Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Distančni obroč z notranjim $\varnothing$ 6,3 mm Širina obroča 0,5 mm | 435230 0,5   |
| Distančni obroč z notranjim $\varnothing$ 6,3 mm Širina obroča 3 mm   | 435230 3     |
| Distančni obroč z notranjim $\varnothing$ 6,3 mm Širina obroča 1 mm   | 435230 1     |
| Adapter za dvotočkovne merilnike izvrtin 1 kos Tip 35-90              | 439914 35-90 |
| Distančni obroč z notranjim $\varnothing$ 6,3 mm Širina obroča 2 mm   | 435230 2     |
| Merilna ura Merilno območje/ $\varnothing$ ohišja 10/58 mm            | 432050 10/58 |