



**Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 13,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,4/29mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436341 0,4/29
GTIN	4045197204257
Razred artikla	42C

## Opis

### Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

### Odčitavanje 1/100.

**HOLEX** – cenovno ugodna izvedba z merilno kroglico iz karbidne trdine.

### Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od zelenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

### Obseg dobave:

Dodatno z vpenjalnim čepom Ø 4 mm.

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

### Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

**Napotek:**

**Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01** – območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.

**Tehnični opis**

Merilna sila	0,15 N
Merilno območje v vsako smer	0,4/29 mm
Ø ohišja	29 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tipalne ročice	13,5 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

**Storitve**

DAkS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

**Pribor**

Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
4-kotno držalo za mala tipala	436510
Centrirno držalo Tip	436512
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 13,5 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436361 2

Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 4 mm	436311 4
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 8 mm	436311 8