

**Mahr**

**Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,4/40mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	436301 0,4/40
GTIN	4059192013592
Razred artikla	43A

## Opis

### Izvedba:

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

### Odčitavanje 1/100.

**Mahr** – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.

### Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

### Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

### Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

### Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

**Napotek:**

**Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,01** – območje odstopanja 10 µm, celotno območje odstopanja 13 µm, območje spremembe smeri merjenja 3 µm.

## Tehnični opis

Merilna sila	0,15 N
Odčitavanje	0,01 mm
Ø ohišja	40 mm
Merilno območje v vsako smer	0,4/40 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

## Storitve

DAkS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Pribor

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436371 2
Nadomestno steklo za merilno uro s tipalno ročico Zunanji Ø 40 mm	436328 40
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 4 mm	436311 4
	436371 3

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø  
merilne kroglice 3 mm

4-kotno držalo za mala tipala

436510

Centrirno držalo Tip

436512

Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm

359680 120

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø  
merilne kroglice 2R mm

436371 2R

Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 8 mm

436311 8

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 14,5 mm Ø  
merilne kroglice 1 mm

436371 1