

**GIROD**

**Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 12,5 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,1/40mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	436250 0,1/40
GTIN	2050001046642
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

**Odčitavanje 2/1000.**

**GIROD** – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Robustno ohišje, merilne ure so neobčutljive na magnetna polja. **Swiss Made.**

**Uporaba:**

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

**Dodatni pribor:**

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

**Rezervni del:**

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

**Napotek:**

**Dodatne informacije DIN 2270: Odčitavanje 0,002/0,001** – območje odstopanja 2 µm, celotno območje odstopanja 4 µm, območje spremembe smeri merjenja 2 µm.

## Tehnični opis

Merilna sila	0,15 N
Celotno območje odstopanja $f_{cel}$	4 µm
Območje spremembe smeri merjenja $f_u$	2 µm
Odčitavanje	0,002 mm
Območje odstopanja $f_e$	2,7 µm
Ø ohišja	40 mm
Merilno območje v vsako smer	0,1 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tiralne ročice	12,5 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	DIN 2270
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tiralno ročico

## Storitve

DAkKS-kalibriranje merilne ure s tiralno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG
Kalibriranje merilne ure s tiralno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG

## Pribor

Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
Centrirno držalo Tip	436512

4-kotno držalo za mala tipala

436510

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 12,5 mm Ø  
merilne kroglice 2 mm

436210 2