

Mahr**Merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 41,2/32,3 mm, Merilno območje v vsako smer/Ø ohišja: 0,25/38mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	436351 0,25/38
GTIN	4059192013530
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Visokoprecizne merilne ure s tipalno ročico z merilnim mehanizmom z ležaji iz dragih kamnov v priročni, robustni izvedbi. Ohišje in vpenjalne prizme v obliki lastovičjega repa so izdelane iz enega kosa, zato je vpetje izredno odporno proti zvijanju. Zaradi nesvetlečega kromiranja je ohišje zaščiteno pred korozijo.

Merilne ure s tipalno ročico **z dolgo tipalno ročico. Odčitavanje 1/100.**

Mahr – merilni mehanizem z rubinastimi ležaji in merilna kroglica iz karbidne trdine. Uležajenje tipalne ročice je izvedeno v vilicah iz enega kosa, zato sta obe vpenjalni strani natančno v eni liniji; merilne ure so nemagnetne.

Uporaba:

Kot natančni primerjalni merilnik za preverjanje odstopanja od želenih vrednosti, za preverjanje točnosti krožnega teka, notranje meritve, za preverjanje vzporednosti in ravnosti ter za uravnavanje obdelovancev.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim čepom Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

4-kotno držalo art. 436510, centrirno držalo art. 436512, merilno stojalo z zglobi art. 359680.

Rezervni del:

Nadomestno tipalo s kroglico iz karbidne trdine ali z rubinasto kroglico po ponudbi.

Tehnični opis

Merilna sila	0,07 N
Ø ohišja	38 mm
Območje odstopanja f_e	10 μm
Območje spremembe smeri merjenja f_u	5 μm
Odčitavanje	0,01 mm
Celotno območje odstopanja f_{cel}	13 μm
Merilno območje v vsako smer	0,25 mm
Območje naklona	2×110 stopinj
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Dolžina tipalne ročice	41,2 mm
Ø merilne kroglice	2 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C5
Vrsta izdelka	merilne ure s tipalno ročico

Storitve

Kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-kalibriranje merilne ure s tipalno ročico Tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 41,2 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436321 2
4-kotno držalo za mala tipala	436510

Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 41,2 mm Ø merilne kroglice 2R mm	436321 2R
Merilni stativ z zglobi Akcijski radij 120 mm	359680 120
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 4 mm	436311 4
Držalo za merilno uro s tipalno ročico Ø držala h6 8 mm	436311 8
Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 32,3 mm Ø merilne kroglice 2 mm	436354 2
Centrirno držalo Tip	436512