


**T-utorna matica, M12, za nazivne mere T-utora: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370540 14
GTIN	4020772080044
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	14 mm
Dolžina	22 mm
Višina k	8 mm
Širina e	22 mm
Širina a	13,7 mm
Tip	508

Standard	DIN 508
Velikost navoja	M12
z navojem	da
Material	Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti	10
Vrsta izdelka	Utorne matice