

**Vpenjalna spona, Širina utora a: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370660 16
GTIN	4020772074920
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalne prečke in vpenjalni vijaki tvorijo enoto (ni ločenih delov). Oblika vpenjalnih prečk omogoča brezstopenjsko nastavljanje višine brez podlog.

Uporaba:

Za hitro in zanesljivo vpenjanje obdelovancev različnih višin na rezkalnih strojih.

Material:

Pocinkano jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

Obseg dobave:

Garnitura s T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1616160
Širina utora a	16 mm
Vpenjalna višina h	0 - 75 mm
Dolžina L	140 mm

Širina B	50 mm
Tip	6321
Vrsta izdelka	Vpenjalna spona

Pribor

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------