

**Nastavljiva vpenjalna prečka, Širina utora a: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370680 16
GTIN	4020772070298
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

Dolžina utora f	45 mm
Širina utora a	16 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1616125
Razdalja e med konico in utorom	26 mm
Vpenjalna višina h	13 - 48 mm
Dolžina L	125 mm

Širina B	50 mm
Višina H	25 mm
Tip	6314V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

Pribor

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------