

**Nastavljiva vpenjalna prečka, Širina utora a: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370680 22
GTIN	4020772070311
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

Širina utora a	22 mm
Razdalja e med konico in utorom	30 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 2220160
Dolžina utora f	60 mm
Vpenjalna višina h	16 - 65 mm
Dolžina L	160 mm

Širina B	60 mm
Višina H	30 mm
Tip	6314V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke