

## Trn za vrtalne glave z MK-držalom, precizna izvedba, MK/konus vrtalne glave: 1/12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342600 1/12
GTIN	4045197308528
Razred artikla	33A

### Opis

#### Izvedba:

**V celoti kaljeni in precizno brušeni.** Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Z MK-držalom in izbijalno peto.

**Precizna izvedba** z največjo natančnostjo krožnega teka, priporočljiva za uporabo skupaj z visoko zmogljivimi samozateznimi vrtnimi glavami art. 341000.

#### Uporaba:

Za vpenjanje vrtnih glav na vrtalne stroje, stružnice, naprave itd.

#### Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

### Tehnični opis

Velikost morsekonusa MK	1
Ø konusa D	12,065 mm
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 12
Vrsta izdelka	Vrtna glava / vpenjalo