

**Trn z notranjim priteznim navojem, MK / konus vrtalne glave: 2/12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

**V celoti kaljeni in precizno brušeni.** Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba z MK-držalom in notranjim priteznim navojem.

**Uporaba:**

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne stroje z morsekonusom.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Tehnični opis**

Ø konusa D	12,065 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Notranji pritezni navoj	M10
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 12
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo