

**Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom, Širina utora a: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370685 22
GTIN	4020772074661
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

Uporaba:

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

Višina nastavka A_1	12 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 2220160
Dolžina utora f	60 mm
Globina nastavka A_2	15 mm
Širina utora a	22 mm
Razdalja e med konico in utorom	30 mm

Vpenjalna višina h	16 - 77 mm
Dolžina L	160 mm
Širina B	60 mm
Višina H	30 mm
Tip	6314AV
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke