

**Nastavljiva vpenjalna prečka, s kolenom, Širina utora a: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370720 10
GTIN	4020772071271
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

**Material:**

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti!).

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnični opis**

Dolžina utora f	32 mm
Širina utora a	10 mm
Razdalja e med konico in utorom	36 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 101080
Vpenjalna višina h	22 - 46 mm
Višina H	15 mm
Dolžina L	100 mm

Širina B	11 mm
Tip	6316V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke