

HOLEX**Trn z notranjim priteznim navojem, MK / konus vrtalne glave: 3/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba z MK-držalom in notranjim priteznim navojem.

Uporaba:

Za vpenjanje vrtalnih glav na rezkalne stroje z morsekonusom.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Tehnični opis

Konus vpenjalne glave DIN 238	B 16
Ø konusa D	15,733 mm
Notranji pritezni navoj	M12
Velikost morsekonusa MK	3
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo