

**Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom, Širina utora a: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370685 16
GTIN	4020772074630
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

**Uporaba:**

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnični opis**

Razdalja e med konico in utorom	26 mm
Višina nastavka A <sub>1</sub>	10 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1616125
Širina utora a	16 mm
Globina nastavka A <sub>2</sub>	12,5 mm
Dolžina utora f	45 mm

Vpenjalna višina h	13 - 58 mm
Dolžina L	125 mm
Širina B	50 mm
Višina H	25 mm
Tip	6314AV
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

---

## Pribor

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------