

**T-utorna matica, M16, za nazivne mere T-utora: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370560 20
GTIN	4020772080181
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Nazivna mera T-utora	20 mm
Višina matice	24 mm
Dolžina	32 mm
Širina e	32 mm
Višina k	12 mm
Širina a	19,7 mm

Tip	508
Standard	DIN 508
Velikost navoja	M16
z navojem	da
Material	Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti	10
Vrsta izdelka	Utorne matice