

**Nastavljiva vpenjalna prečka, s kolenom, Širina utora a: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370720 12
GTIN	4020772071288
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti!).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

Razdalja e med konico in utorom	44 mm
Dolžina utora f	40 mm
Širina utora a	12 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	12/M12×100
Vpenjalna višina h	28 - 58 mm
Višina H	20 mm
Dolžina L	125 mm

Širina B	14 mm
Tip	6316V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke