



Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom, Širina utora a: 18mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370685 18
GTIN	4020772074647
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

Uporaba:

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

Globina nastavka A_2	12,5 mm
Dolžina utora f	45 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1816125
Višina nastavka A_1	10 mm
Razdalja e med konico in utorom	26 mm
Širina utora a	18 mm

Vpenjalna višina h	13 - 56 mm
Dolžina L	125 mm
Višina H	25 mm
Širina B	50 mm
Tip	6314AV
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke

Pribor

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------