

**Vpenjalna spona, Širina utora a: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370660 12
GTIN	4020772074906
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalne prečke in vpenjalni vijaki tvorijo enoto (ni ločenih delov). Oblika vpenjalnih prečk omogoča brezstopenjsko nastavljanje višine brez podlog.

**Uporaba:**

Za hitro in zanesljivo vpenjanje obdelovancev različnih višin na rezkalnih strojih.

**Material:**

Pocinkano jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

**Obseg dobave:**

Garnitura s T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnični opis**

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	12/M12×125
Širina utora a	12 mm
Vpenjalna višina h	0 - 50 mm
Dolžina L	140 mm

Širina B	50 mm
Tip	6321
Vrsta izdelka	Vpenjalna spona

---

**Pribor**

Rastrska vpenjalna ročica Širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------