


**T-utorna matica, M10, za nazivne mere T-utora: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370530 16
GTIN	4020772080365
Razred artikla	35A

Opis**Uporaba:**

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Napotek:

Polna obremenitev le pri vijačenju po **celi** dolžini navoja.

Tehnični opis

Višina k	9 mm
Dolžina	25 mm
Širina e	25 mm
Nazivna mera T-utora	16 mm
Višina matice	18 mm
Širina a	15,7 mm

Tip	508
Standard	DIN 508
Velikost navoja	M10
z navojem	da
Material	Jeklo za poboljšanje
Razred trdnosti	10
Vrsta izdelka	Utorne matice