

**Nastavljiva vpenjalna prečka z zamikom, Širina utora a: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370685 20
GTIN	4020772074654
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Jeklo za poboljšanje lakirano, trdnost vijakov 8.8.

**Uporaba:**

Da bi dosegli **najnižjo vpenjalno višino, obrnite vpenjalno prečko.**

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnični opis**

Širina utora a	20 mm
Globina nastavka A <sub>2</sub>	15 mm
Višina nastavka A <sub>1</sub>	12 mm
Dolžina utora f	60 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 2020160
Razdalja e med konico in utorom	30 mm

Vpenjalna višina h	16 - 77 mm
Dolžina L	160 mm
Višina H	30 mm
Širina B	60 mm
Tip	6314AV
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke