

**Nastavljiva vpenjalna prečka, Širina utora a: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370680 10
GTIN	4020772070267
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

**Material:**

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti).

**Obseg dobave:**

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnični opis**

Dolžina utora f	30 mm
Širina utora a	10 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 101080
Razdalja e med konico in utorom	15 mm
Vpenjalna višina h	8 - 32 mm
Dolžina L	80 mm

Širina B	30 mm
Višina H	15 mm
Tip	6314V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke