

**Nastavljiva vpenjalna prečka, s kolenom, Širina utora a: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370720 16
GTIN	4020772071301
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti!).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	Vel. 1616125
Razdalja e med konico in utorom	51,5 mm
Širina utora a	16 mm
Dolžina utora f	50 mm
Vpenjalna višina h	36 - 71 mm
Višina H	25 mm
Dolžina L	160 mm

Širina B	18 mm
Tip	6316V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke