

Kroepelin
Längenmesstechnik**Notranji hitri merilnik, Merilno območje: 5-15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438950 5-15
GTIN	2050001661616
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Merilno območje	5 - 15 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	35 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	0,6 mm
Odčitavanje	0,005 mm
Maksimalna globina utora	2,3 mm
Minimalna širina utora	0,8 mm
Točnost	0,015 mm
Ø merilne ure	65 mm
Kalibriranje	C7

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S