




## Hitri merilnik debeline, Merilno območje: 0-10mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Razred artikla	42C

### Opis

#### Izvedba:

Hitri merilnik debeline z dvižnim kolescem (merilna sila ni odvisna od uporabnika) v žepni izvedbi. Merilne površine kaljene in brušene.

Merilne površine so lepane.

Kalibriranje: C6

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,03 mm

Ø merilne ploskve: 5,9 mm

Prevesna dolžina: 15 mm

### Tehnični opis

Merilno območje	0 - 10 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Ø merilne ploskve	5,9 mm
Prevesna dolžina	15 mm
Standard	Tovarniški standard

Vrsta izdelka	Hitri merilnik debeline
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	C6

**Storitve**

Kalibriranje hitrega merilnika debeline	013820
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkS-kalibriranje Hiter merilnik debeline	011310
Kalibriranje hitrega merilnika debeline maksimalno merilno območje 200	023420 200
DAkS-kalibriranje Hiter merilnik debeline maksimalno merilno območje 30	023430 30