

**Nastavljiva vpenjalna prečka, s kolenom, Širina utora a: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370720 22
GTIN	4020772071325
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna višina je brezstopenjsko nastavljiva z opornim vijakom (brez vpenjalne ročice).

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost vijakov 8.8 oz. 10.9 (odvisno od velikosti!).

Obseg dobave:

Garnitura z nastavitvenim in T-utornim vijakom DIN 787 (art. 375300).

Tehnični opis

T-utorni vijak DIN 787, art. 375300	22/M20×160
Širina utora a	22 mm
Dolžina utora f	70 mm
Razdalja e med konico in utorom	59 mm
Vpenjalna višina h	43 - 92 mm
Višina H	30 mm
Dolžina L	200 mm

Širina B	22 mm
Tip	6316V
Vrsta izdelka	Vpenjalne prečke