

Kroeplin
Längenmesstechnik**Zunanji hitri merilnik z uro za cevi, Merilno območje: 0-20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	0 - 20 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	80 mm
minimalni Ø izvrtine	10 mm
Ø merilne ure	65 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1,5 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Točnost	0,03 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni

Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Zunanja hitra tipala

Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S