

Kroepelin
Längenmesstechnik**Notranji hitri merilnik, Merilno območje: 20-40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438950 20-40
GTIN	2050001036865
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Minimalna širina utora	1,5 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	80 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Merilno območje	20 - 40 mm
Maksimalna globina utora	7 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1 mm
Točnost	0,03 mm
Ø merilne ure	65 mm
Kalibriranje	C7
Vrsta IP-zaščite	IP 65

Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S