

Kroepelin
Längenmesstechnik**Zunanji hitri merilnik z uro za cevi, Merilno območje: 0-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,05 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	3 mm
Ø merilne ure	66 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	169 mm
Merilno območje	0 - 50 mm
minimalni Ø izvrtine	12 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Točnost	0,05 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	C7

Vrsta izdelka

Zunanja hitra tipala

Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S

023450 S

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S

023460 S