

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni hitri notranji merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje: 13-43 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438978 13-43
GTIN	2050001743169
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Preklop koraka števil: 0,002 mm

Preklop koraka števil: 0,01 mm

Preklop koraka števil: 0,005 mm

Preklop koraka števil: 0,05 mm

Preklop koraka števil: 0,02 mm

Preklop koraka števil: 0,001 mm

Tehnični opis

Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1,3 mm
---------------------------------------	--------

Natančnost ponovitve	0,02 mm
Merilno območje	13 - 43 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	127 mm
Merilna sila	1,2 - 1,7 N
Maksimalna globina utora	6,5 mm
Minimalna širina utora	2 mm
Točnost	0,04 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Število vključenih baterij	2
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Hitra notranja tipala

Storitve

Kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo	013850
--	--------

Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo	011320
Pribor	
Garnitura alkalnih manganovih baterij Mednarodna velikost izvedbe LR3	081555 LR3
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081556 LR3
Oddajnik Tip S2	498966 S2
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Priključni kabel Tip D2	497440 D2
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3