


**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Notranji hitri merilnik, Merilno območje: 60-80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438950 60-80
GTIN	2050001036919
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

**Funkcija:**

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Tehnični opis**

Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Maksimalna globina utora	8 mm
Merilno območje	60 - 80 mm
Minimalna širina utora	1,5 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	80 mm
Točnost	0,03 mm
Ø merilne ure	65 mm
Kalibriranje	C7

Vrsta IP-zaščite	IP 65
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

**Storitve**

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S