

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik

## Digitalni hitri notranji merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje: 30-60 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438978 30-60
GTIN	2050001743176
Razred artikla	46Q

### Opis

#### Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Preklop koraka števil: 0,05 mm

Preklop koraka števil: 0,01 mm

Preklop koraka števil: 0,005 mm

Preklop koraka števil: 0,02 mm

Preklop koraka števil: 0,002 mm

Preklop koraka števil: 0,001 mm

### Tehnični opis

Natančnost ponovitve	0,02 mm
----------------------	---------

Merilno območje	30 - 60 mm
Merilna sila	1,3 - 1,8 N
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1,5 mm
Maksimalna globina utora	8,5 mm
Minimalna širina utora	2,5 mm
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	127 mm
Točnost	0,04 mm
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop koraka števil	0,05 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Hitra notranja tipala

## Storitve

Kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo	013850
--	--------

Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo	011320

**Pribor**

Oddajnik Tip S2	498966 S2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Priključni kabel Tip D2	497440 D2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081556 LR3
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3