

**Podložni trak v svitku 25 mm×5 m, C-jeklo, Debelina: 0,08mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	478520 0,08
GTIN	2050001054340
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

C-jeklo – ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, kaljeno, svetla površina (vel. 0,01 in 0,02 nerjavni).

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisknih valjev.

Tehnični opis

Debelina	0,08 mm
Točnost	±4 µm
Standard	Tovarniški standard

Material	C-jeklo
Dolžina valja	5 m
Širina valja	25 mm
Vrsta izdelka	Podložni trakovi