

**Podložni trak v svitku 100 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,3mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478530 0,3 |
| GTIN | 2050001053947 |
| Razred artikla | 48B |

Opis**Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

Nerjavni – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 (oziroma 1.4301, debelina 0,005–0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisnih valjev.

Obseg dobave:

Od vel. 0,3 dobava v svitku / kolutu.

Tehnični opis

| | |
|----------|---------------------|
| Debelina | 0,3 mm |
| Točnost | ±7 µm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Material | nerjavna |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| Dolžina valja | 5 m |
| Širina valja | 100 mm |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi |