

Kroepelin
Längenmesstechnik**Notranji hitri merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje:
40-90mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 438953 40-90 |
| GTIN | 2050001743145 |
| Razred artikla | 46Q |

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| Minimalna širina utora | 3,3 mm |
| Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine | 2 mm |
| Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 192 mm |
| Odčitavanje | 0,05 mm |
| Maksimalna globina utora | 8 mm |
| Merilno območje | 40 - 90 mm |
| Točnost | 0,05 mm |
| Ø merilne ure | 66 mm |
| Kalibriranje | C7 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |

| | |
|----------------|-------------------------|
| Standard | Tovarniški standard |
| Merilno orodje | analogni |
| Vrsta izdelka | Notranji hitri merilnik |

Storitve

| | |
|--|----------|
| KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S | 023450 S |
| DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S | 023460 S |