

**Podložni trak v svitku 12,7 mm×5 m, nerjavna, Debelina: 0,25mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 478505 0,25   |
| GTIN                  | 2050001054869 |
| Razred artikla        | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).

Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.

**Nerjavni** – proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo, št. materiala 1.4310 (oziroma 1.4301, debelina 0,005–0,05 mm), hladno valjano, vzmetno trdo, svetla površina.

**Uporaba:**

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisnih valjev.

**Tehnični opis**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Debelina | 0,25 mm             |
| Točnost  | ±7 µm               |
| Standard | Tovarniški standard |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Toleranca     | T3                    |
| Material      | nerjavna              |
| Material      | Plemenito jeklo, INOX |
| Dolžina valja | 5 m                   |
| Širina valja  | 12,7 mm               |
| Vrsta izdelka | Podložni trakovi      |