


Kroeplin
Längenmesstechnik**Notranji hitri merilnik z dolgima merilnima krakoma, Merilno območje:
70-120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. Odmik premične merilne ročice se prenese na merilno uro. Izmerjeni rezultat se lahko neposredno odčita.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	192 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	2 mm
Minimalna širina utora	3,3 mm
Maksimalna globina utora	8 mm
Merilno območje	70 - 120 mm
Točnost	0,05 mm
Ø merilne ure	66 mm
Kalibriranje	C7
Vrsta IP-zaščite	IP 65

Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

DAkS-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S
KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S